



標準 軸受箱の 呼び番号	鋼板製カバー付ユニットの呼び番号		鋳鉄製カバー付ユニットの呼び番号		寸 法					ユニット質量 kg (参考)		
	両側ゴムシール付 カバー	片側閉じカバー	両側ゴムシール付 カバー	片側閉じカバー	mm					標準	鋼板製 カバー付き	鋳鉄製 カバー付き
					t <sub>1</sub>	t <sub>2</sub>	A <sub>4</sub>	H <sub>3</sub>	A <sub>5</sub>			
P203	<b>S-UCP201</b>	<b>SM-UCP201</b>	<b>C-UCP201</b>	<b>CM-UCP201</b>	5	8	51	67	62	0.7	0.7	1.0
P203	<b>S-UCP202</b>	<b>SM-UCP202</b>	<b>C-UCP202</b>	<b>CM-UCP202</b>	5	8	51	67	62	0.7	0.7	1.0
P203	<b>S-UCP203</b>	<b>SM-UCP203</b>	<b>C-UCP203</b>	<b>CM-UCP203</b>	5	8	51	67	62	0.7	0.7	1.0
P204	<b>S-UCP204</b>	<b>SM-UCP204</b>	<b>C-UCP204</b>	<b>CM-UCP204</b>	5	8	51	70	62	0.7	0.7	0.9
P205	<b>S-UCP205</b>	<b>SM-UCP205</b>	<b>C-UCP205</b>	<b>CM-UCP205</b>	7	11	57	76	70	0.8	0.9	1.1
PX05	<b>S-UCPX05</b>	<b>SM-UCPX05</b>	<b>C-UCPX05</b>	<b>CM-UCPX05</b>	7	11	62	89	75	1.4	1.5	1.8
P305	—	—	<b>C-UCP305</b>	<b>CM-UCP305</b>	—	12	—	91	80	1.4	—	1.8
P206	<b>S-UCP206</b>	<b>SM-UCP206</b>	<b>C-UCP206</b>	<b>CM-UCP206</b>	7	11	62	88	75	1.4	1.4	1.7
PX06	<b>S-UCPX06</b>	<b>SM-UCPX06</b>	<b>C-UCPX06</b>	<b>CM-UCPX06</b>	8	10	72	99	80	1.9	2.0	2.4
P306	—	—	<b>C-UCP306</b>	<b>CM-UCP306</b>	—	11	—	105	85	1.8	—	2.5
P207	<b>S-UCP207</b>	<b>SM-UCP207</b>	<b>C-UCP207</b>	<b>CM-UCP207</b>	8	10	72	99	80	1.6	1.7	2.0
PX07	<b>S-UCPX07</b>	<b>SM-UCPX07</b>	<b>C-UCPX07</b>	<b>CM-UCPX07</b>	8	9	82	110	90	2.4	2.6	3.3
P307	—	—	<b>C-UCP307</b>	<b>CM-UCP307</b>	—	13	—	115	95	2.5	—	3.2
P208	<b>S-UCP208</b>	<b>SM-UCP208</b>	<b>C-UCP208</b>	<b>CM-UCP208</b>	8	9	82	105	90	1.9	2.1	2.7
PX08	<b>S-UCPX08</b>	<b>SM-UCPX08</b>	<b>C-UCPX08</b>	<b>CM-UCPX08</b>	8	12	82	118	95	2.9	3.1	3.8
P308	—	—	<b>C-UCP308</b>	<b>CM-UCP308</b>	—	13	—	125	105	3.1	—	4.0
P209	<b>S-UCP209</b>	<b>SM-UCP209</b>	<b>C-UCP209</b>	<b>CM-UCP209</b>	8	12	82	113	95	2.2	2.4	3.1
PX09	<b>S-UCPX09</b>	<b>SM-UCPX09</b>	<b>C-UCPX09</b>	<b>CM-UCPX09</b>	8	12	87	120	100	3.2	3.5	4.2
P309	—	—	<b>C-UCP309</b>	<b>CM-UCP309</b>	—	14	—	140	110	4.1	—	5.4
P210	<b>S-UCP210</b>	<b>SM-UCP210</b>	<b>C-UCP210</b>	<b>CM-UCP210</b>	8	12	87	119	100	2.7	2.8	3.6
PX10	<b>S-UCPX10</b>	<b>SM-UCPX10</b>	<b>C-UCPX10</b>	<b>CM-UCPX10</b>	10	11	92	130	100	4.1	4.5	5.4
P310	—	—	<b>C-UCP310</b>	<b>CM-UCP310</b>	—	15	—	156	120	5.6	—	7.0

備考1. ユニットの呼び番号は無給油式を示し、給油式の場合には呼び番号の後に記号 "D1" が付く。