

3M™ ミニチュアデルタリボン（MDR）システム ノンシールドシェルキット（ストレート型） 103xx-52□0-008

- ハーフピッチ I/O コネクタの「業界の標準品」MDR システム
- アプリケーションによって使い分けられるジャックスクリューとワンタッチロックの 2 つの嵌合固定式
- 半田付けプラグと通常の圧接型プラグに適合
- 組み立て性と強度を両立させた同一形状の 2 ピース構造
- グランドプレートによる効率的なシールド処理



材 料 及 び 処 理	部品名	材料及び処理	備考	
	シェルボディ（2 個）	ガラス強化ポリエステル	UL94V-0、黒色	
	ラッチ（2 個）	ポリエステルおよびステンレス鋼	52F0、52Y0 の場合のみ	
	ネジ M2.6 × 30（2 個）		52A0、52Z0 の場合のみ	
	ケーブルクランプ	ステンレス鋼		
	グランドプレート付き ケーブルクランプ	ステンレス鋼		
	ネジ M2.6 × 10（2 個）、ナット M2.6（2 個）、ネジ M2 × 6（2 個）			
適 合 対 象	コネクタ	ケーブル外覆仕上がり径	パネル厚	ジャックスクリュー推奨締め付けトルク
	3M™ MDR 半田付けプラグ 101XX-3000 ○○	極数 最小 最大 14 極：φ 7.0mm、φ 8.0mm	2.0mm 以下 （ワッシャー厚を含む）	0.20 ± 0.05N・m （2.0 ± 0.5kgf・cm）
	3M™ MDR プラグ	20 極：φ 11.0mm、φ 12.0mm		
	101XX-6000 ○○	26 極：φ 11.0mm、φ 12.0mm		
		36 極：φ 15.0mm、φ 16.0mm		
		50 極：φ 15.0mm、φ 16.0mm		
		50 極 薄型：φ 15.0mmのみ		
各 種 特 性	使用温度範囲			
	-55℃～85℃			

オーダーインフォメーション

103xx-52□0-008

- リセプタクルとの固定方法
 - A：ジャックスクリュー M2.6 型
 - F：ワンタッチ型
 - Y：薄型シェルワンタッチ型（50 極のみ）
 - Z：薄型シェルジャックスクリュー M2.6 型（50 極のみ）

極数表示
14、20、26、36、50

- 誤挿入防止キー付きの製品もあります。詳細は弊社販売担当までお問い合わせください。
 - ストッパー付きジャックスクリューを使用することも可能です。詳細は弊社販売担当までお問い合わせください。
- ※注記 ジャックスクリュー M2.6 型はパネルマウントされたリセプタクルとは適合しません。