


BJ351 (ボールキャップスクリュー仕様)

品 番	L ₁	M ₂	締付トルク (N・m)	保持力 (kN)	持上力 (N)	質量 (g)	価 格
BJ351-06001	14.1	M 6×1 -16L	7.5	4	10~22	150	5,400
BJ351-08001	18.8	M 8×1.25-20L	14	6	10~27	300	6,100
BJ351-10001	23.8	M10×1.5 -25L	18	7.5	14~28	540	6,900
BJ351-12001	28.5	M12×1.75-30L	22	9	15~30	865	7,400
BJ351-16001	26.5		25		15~35	1390	9,700

BJ351-C (ナールドナット仕様)

品 番	L ₁	D ₂	M ₂	締付トルク (N・m)	保持力 (kN)	持上力 (N)	質量 (g)	価 格
BJ351-06001C	22.7	24	M 6×1	1	0.6	10~22	185	7,400
BJ351-08001C	27.7	30	M 8×1.25	1.2	0.7	10~27	360	8,200
BJ351-10001C	31.8	36	M10×1.5	1.5		14~28	620	9,100
BJ351-12001C	36.8	40	M12×1.75	2	0.8	15~30	1020	9,800

使用例・使用方法




特 長

独自のロック機構により高い保持力が得られます。
(ナールドナット仕様は保持力は低下します。)

注意事項

- ・持上力とは、バネがシャフトを持上げる力です。
- ・シャフトのメネジヘアクセサリを取付ける時は、破損防止の為、シャフトを固定(保持状態)に行ってください。



ワークのビビリ防止、
歪み防止に最適です。

BJ351-C

ナチュラルサポーター(シリンダータイプ)用低圧バネ

標準在庫品

RoHS




本体

SWPA

使用例・使用方法

BJ351 ナチュラルサポーター (シリンダータイプ)の持上力を低くする場合に交換してご使用ください。(P. 1706 参照)

品 番	ナチュラルサポーター 持上力 (N)	価格	適用ナチュラル サポーター
BJ351-06001-C1	3~ 7	290	BJ351-06001
BJ351-08001-C1		290	BJ351-08001
BJ351-10001-C1	5~ 9	300	BJ351-10001
BJ351-12001-C1	6~11	300	BJ351-12001
BJ351-16001-C1	7~14	360	BJ351-16001



ワンタッチ
着脱

ワンタッチ
スライドロック

レバー

ノブ

ハンドル
&グリップ

インジケータ
&スケール

アクチュエータ
ユニット

取っ手

ヒンジ
&ラッチ

オイルキャップ
&ゲージ

アジャスター
フット
&キャスタ

テンショナー

ガイド
レール

ガイド
ローラー

ベアリング
コンポーネント

スライド
レール

スイッチ
ドッグ

ダンパー
&防振部品

ブラジャ

自動化
クランプ

ワンタッチ
クランプ

クランプ
&ストッパー

サポーター
&スパーサー

ワーク
グリップ

ボルト
&ナット

位置決め
部品

治具交換
システム

ベース

パイプ
&バキューム

吊具

工場用
無線機器

各種
サービス