

シムプレート



当日出荷
受付16時

RoHS2
適合品

様々なサイズにカットしたシムプレートを標準化しました。

IQコード 021206

単位：mm



寸法公差表

L、W	公差
50~100	±0.3
101~300	±0.5

■材料スペック表(材質・板厚・板厚公差)

材質	板厚(mm)												
	t 0.05	t 0.1	t 0.15	t 0.2	t 0.25	t 0.3	t 0.35	t 0.4	t 0.5	t 0.6	t 0.7	t 0.8	t 1.0
鉄 (SPCC相当)	-	±0.03	±0.03	±0.03	±0.04	±0.04	-	±0.05	±0.05	±0.06	-	±0.06	±0.08
焼入鋼 (t 0.1~0.15: SK95, t 0.2~2.0: SK85) ※硬度HRC42~46	-	±0.015	±0.015	±0.02	±0.025	±0.025	±0.025	±0.035	±0.035	±0.04	±0.04	±0.04	±0.05
ステンレス (SUS304)	±0.005	±0.008	±0.008	±0.01	±0.015	±0.015	±0.015	±0.02	±0.02	±0.025	±0.03	±0.03	±0.035
真鍮 (C2680Pまたは、C2801P)	±0.005	±0.02	±0.02	±0.02	±0.02	±0.03	-	±0.04	±0.04	±0.04	±0.04	±0.04	±0.05
銅 (t 0.1: C1020P, t 0.2~1.0: C1100P)	-	±0.02	±0.02	±0.02	±0.02	±0.03	-	±0.04	±0.04	±0.04	±0.04	±0.04	±0.05
アルミ (t 0.1~0.15: 1N30, t 0.2~3.0: A1050P)	-	±0.03	±0.03	±0.03	-	±0.04	-	±0.04	±0.04	±0.04	-	±0.05	±0.05

注文例

材質：鉄、幅：50、長さ：100、板厚：0.1の場合

T F 50-100-01

W	L	板厚 t	1枚単位						
			品番		価格(円)				
			□ : 材質記号 鉄 F, 焼入鋼 Y, ステンレス S, 真鍮 B, 銅 C, アルミ A						
		鉄 T F	焼入鋼 T Y	ステンレス T S	真鍮 T B	銅 T C	アルミ T A		
50	50	0.05	T F 50-50-005	—	—	230	220	—	—
		0.1	T F 50-50-01	210	260	230	220	240	220
		0.15	T F 50-50-015	210	260	230	220	240	220
		0.2	T F 50-50-02	210	260	230	220	240	220
		0.25	T F 50-50-025	210	260	230	220	240	—
		0.3	T F 50-50-03	210	260	230	220	240	220
		0.35	T F 50-50-035	—	260	230	—	—	—
		0.4	T F 50-50-04	220	270	240	230	250	230
		0.5	T F 50-50-05	220	270	240	230	250	230
		0.6	T F 50-50-06	230	300	260	250	280	240
50	100	0.05	T F 50-100-005	—	—	300	290	—	—
		0.1	T F 50-100-01	270	350	300	290	310	280
		0.15	T F 50-100-015	270	350	300	290	310	280
		0.2	T F 50-100-02	270	350	300	290	310	280
		0.25	T F 50-100-025	270	350	300	290	310	—
		0.3	T F 50-100-03	270	350	300	290	310	280
		0.35	T F 50-100-035	—	350	300	—	—	—
		0.4	T F 50-100-04	280	380	310	300	330	290
		0.5	T F 50-100-05	280	380	310	300	330	290
		0.6	T F 50-100-06	300	400	340	330	380	310
50	100	0.7	T F 50-100-07	—	400	340	330	380	—
		0.8	T F 50-100-08	300	400	340	330	380	310
		0.8	T F 50-100-08	300	400	340	330	380	310
		1.0	T F 50-100-10	300	400	340	330	380	310

セミオーダー

オプション

▶P.190	マーキング ▶P.199	黒染め ▶P.200	仮止め用粘着剤付 ▶P.200
--------	-----------------	---------------	--------------------