

青銅・黄銅
汎用バルブ

製品記号

呼び径	3/8 ^B 10 ^A	1/2 15	3/4 20	1 25	1 1/4 32	1 1/2 40	2 50	2 1/2 65	3 80	4 100	5 125	6 150	8 200	10 250	12 300
-----	----------------------------------	--------	--------	------	----------	----------	------	----------	------	-------	-------	-------	-------	--------	--------

ボデー	CAC
キャップ	CAC
ヒンジピン	
ジスク	NBR
パッキン	
ガスケット	
オリング	
ハンドル	
スクリーン	
別売 (FTS)	CAC
接続形状	ねじ込み…JIS B0202
最高許容圧力	80℃以下の静流水…0.49MPa
参照頁	
備考	

フート



納入図

FT	
面間 (mm)	価格
48	¥1,580
58	¥2,240
62	¥2,970
70	¥3,850
80	¥5,300
90	¥9,820
100	¥12,800

フート用スクリーン



納入図

FTS	
面間 (mm)	価格
25	¥540
29	¥760
32	¥890
35	¥1,020
43	¥1,550
50	¥4,130
51	¥4,890

ウエハチャッキ

10K



納入図
CAD

10BW	
面間 (mm)	価格
54	¥39,800
54	¥51,200
57	¥59,400
64	¥78,400
70	¥102,000
76	¥139,000
95	¥208,000
108	¥304,000
144	¥449,000

CAC406+NBR
C3771BE
SUS304
CAC406+PTFE (バイパス弁)
非石綿
ZDC
ウエハ…JIS 10K
80℃以下の静流水…1.37MPa
80℃以下の脈動水・空気・油…0.98MPa
配管用ボルトナット付

Y形ストレーナ

150型(10K)



納入図
CAD

Y	
面間 (mm)	価格
70	¥2,370
80	¥2,650
100	¥3,390
115	¥5,290
135	¥7,630
160	¥9,490
195	¥15,900
230	¥39,500
240	¥52,400

CAC
C3771BE
非石綿…1/4 ^B ~2 ^B
FKM…2 1/2・3 ^B
60° 千鳥抜きステンレス打抜板
ねじ込み…JIS B0203
120℃以下の静流水…1.6MPa (2 1/2・3 ^B)…1.37MPa
飽和蒸気…1.0MPa (1/4 ^B ~2 ^B)
RoHS適合品 (1/4 ^B ~1 ^B)…RoHS1
飽和蒸気 (2 1/2・3 ^B)…お問合せください
40~200メッシュスクリーン…対応可

Y形ストレーナ

150型(10K)



納入図
CAD

YK	
面間 (mm)	価格
70	¥3,450
80	¥3,730
100	¥4,490
115	¥6,380
135	¥9,030
160	¥10,900
195	¥17,300

CAC
C3771BE
シールリング…PTFE
FKM
304ステンレス板で補強された40メッシュステンレス鋼線網
ねじ込み…JIS B0203
85℃以下の静流水…1.4MPa

青銅・黄銅
汎用ボールバルブ
エコボール

製品記号

呼び径	1/4 ^B 8 ^A	3/8 10	1/2 15	3/4 20	1 25	1 1/4 32	1 1/2 40	2 50	2 1/2 65	3 80	4 100
-----	---------------------------------	--------	--------	--------	------	----------	----------	------	----------	------	-------

操作機	レバー
ボデー	C3771BE
キャップ	C3771BE
ステム	C3604BD+Niめっき
ボール	C3771BE+Ni-Crめっき
ボールシート	PTFE
オリング	FKM
ハンドル	SUS430…1/4 ^B ~2 ^B
方式	FCD400-15…2 1/2・3 ^B
ボア径	フルボア
接続形状	ねじ込み…JIS B0203
最高許容圧力	常温の水・油・ガス…4.12MPa
	150℃以下の水・油・ガス…0.98MPa
	ガス…可燃性・毒性以外のガス
参照頁	消防評定品…消防2
	RoHS適合品 (1/4 ^B ~1 ^B)…RoHS2
備考	鉛の浸出基準合格…1/4 ^B ~2 ^B

エコボール

600型



水
納入図
CAD

Z	
面間 (mm)	価格
50	¥1,850
50	¥2,030
65	¥2,190
68	¥2,540
79	¥3,430
86	¥5,290
96	¥6,710
109	¥9,330
138	¥33,300
167	¥55,600

エコボール

600型



水
納入図
CAD

ZT	
面間 (mm)	価格
50	¥1,850
50	¥2,030
65	¥2,190
68	¥2,540
79	¥3,430
86	¥5,290
96	¥6,710
109	¥9,330

操作機	蝶形ハンドル
ボデー	C3771BE
キャップ	C3771BE
ステム	C3604BD+Niめっき
ボール	C3771BE+Ni-Crめっき
ボールシート	PTFE
オリング	FKM
ハンドル	SUS430
方式	フローティング
ボア径	フルボア
接続形状	ねじ込み…JIS B0203
最高許容圧力	常温の水・油・ガス…4.12MPa
	150℃以下の水・油・ガス…0.98MPa
	ガス…可燃性・毒性以外のガス
参照頁	RoHS適合品 (1/4 ^B ~1 ^B)…RoHS2

エコボール

600型



水
納入図
CAD

ZH	
面間 (mm)	価格
42	¥1,590
43	¥1,810
51	¥1,930
59	¥2,260
71	¥2,860
78	¥4,020
88	¥5,530
100	¥7,010
118	¥22,900
155	¥42,100
175	¥59,100

操作機	レバー
ボデー	C3771BE…1/4 ^B ~3 ^B
キャップ	CAC406…4 ^B
ステム	C3771BE…1/4 ^B ~3 ^B
ボール	CAC406…4 ^B
ボールシート	C3604BD+Niめっき
オリング	FKM
ハンドル	SUS430…1/4 ^B ~3 ^B
方式	FCD400-15…4 ^B
ボア径	フルボア
接続形状	ねじ込み…JIS B0203
最高許容圧力	常温の水・油・ガス…4.12MPa
	150℃以下の水・油・ガス…0.98MPa
	ガス…可燃性・毒性以外のガス

エコボール

600型



水
納入図
CAD

ZO	
面間 (mm)	価格
59	¥2,660
60	¥2,920
74	¥3,140
80	¥3,700
94	¥4,940

操作機	レバー
ボデー	C3771BE
キャップ	C3771BE
ステム	C3604BD+Niめっき
ボール	C3771BE+Ni-Crめっき
ボールシート	PTFE
オリング	FKM
ハンドル	SUS430
方式	フローティング
ボア径	フルボア
接続形状	テーパおねじテーパめねじ…JIS B0203
最高許容圧力	常温の水・油・ガス…4.12MPa
	150℃以下の水・油・ガス…0.98MPa
	ガス…可燃性・毒性以外のガス