

スプロケット
11・15・25
オイルレス
アクセサリー
チェーン
スプロケット
コパヤチェーン
キャー
増速ギヤ
シャフトカラー
ラックギヤ
わけあり商品

K25B




●ご注文No.表記例

K25B 16

TYPE 歯数

スプロケットNo.



- チェーンNo.25
- チェーンピッチ(P) 6.35mm
- ブッシュリンク内幅(W) 3.18mm
- ブッシュ外径(Dr) 3.30mm
- 歯幅(T) 2.8 mm

m 機械構造用炭素鋼

TYPE	歯数	外径 Do	ピッチ径 Dp	軸孔径 d			ボス径 BD	ボス長さ BL	形状	重量 g	¥	Semi-F ¥
				下穴	最小	最大						
K25B	10	23	20.55	6	7	8.5	14	15	削出仕様	30	210	2,000
	11	25	22.54	7	8	8.5	15	15		30	230	2,100
	12	28	24.53	7	8	9.5	15	15		30	240	2,100
	13	30	26.53	7	8	10	18	15		50	260	2,200
	14	32	28.54	7	8	10	20	15		50	270	2,200
	15	34	30.54	7	8	10	20	15		50	270	2,200
	16	36	32.55	9	10	12	25	15		60	270	2,200
	17	38	34.56	9	10	12	25	15		70	280	2,200
	18	40	36.57	9	10	12	25	15		70	300	2,200
	19	42	38.58	9	10	16	28	15		80	320	2,200
	20	44	40.59	9	10	16	28	15		80	350	2,300
	21	46	42.61	9	10	16	28	15		90	350	2,300
	22	48	44.62	9	10	16	30	15		100	370	2,300
	23	50	46.63	9	10	16	30	15		110	380	2,300
	24	52	48.65	9	10	16	30	15		120	400	2,400
	25	54	50.66	9	10	20	35	15		140	420	2,400
	26	56	52.68	9	10	20	35	15		140	440	2,500
	27	58	54.70	9	10	20	35	15		150	460	2,500
	28	60	56.71	9	10	20	35	15		150	500	2,600
	29	62	58.73	9	10	20	35	15		160	760	2,800
	30	64	60.75	9	10	20	35	15		160	520	2,600
	31	66	62.77	10	11	22	40	20		200	720	2,800
	32	68	64.78	10	11	22	40	20		200	640	2,800
	33	70	66.80	10	11	22	40	20		210	900	3,100
	34	72	68.82	10	11	22	40	20		210	630	2,800
	35	74	70.84	10	11	22	40	20		210	820	3,000
	36	76	72.86	10	11	22	40	20		220	830	3,000
	37	78	74.88	10	11	22	40	20		260	960	3,100
	38	80	76.90	10	11	22	40	20		260	880	3,100
	39	82	78.91	10	11	22	40	20		270	1,040	3,300