




AH-AHC + GTR

AH-N



AH + HS

- 品番の末尾記号により、グリップ取り付け穴の有無が選択できます。②

AH ——— グリップ取り付け穴つき

AH-N ——— グリップ取り付け穴なし

- 本商品にはグリップが付属していません。グリップは別途ご注文ください。➡ P.1239

- 材質・仕上げ

RoHS2適合

	AH
本体	AC4C バフ研磨(リム部のみ)

単位: mm

品番 グリップ取り付け穴つき	価格(円)	M	P	品番 グリップ取り付け穴なし	価格(円)	D	H	A	E	s	d	L	スポーク 数	質量(g)
AH-80	1,120	M5	33	AH-80-N	1,120	80	26	10	15	16	28	25		95
AH-100	1,370	M5	42	AH-100-N	1,370	100	26	11	15	15	33	25		215
AH-125	1,820	M6	53.5	AH-125-N	1,820	125	32	14	15	18	33	30	2	225
AH-140	2,150	M6	62	AH-140-N	2,150	140	32	14	15	18	38	30	2	335
AH-160	2,680	M8	68	AH-160-N	2,680	160	36	15	16	21	39	35	2	415
AH-200	3,960	M10	87.5	AH-200-N	3,960	200	41	16	17	25	47	40	3	720
AH-250	5,530	M10	112	AH-250-N	5,530	250	42	19	20	23	52	40	3	1070
AH-300	7,670	M10	137	AH-300-N	7,670	300	47	19	22	28	57	45	3	1360

● 適用推奨グリップ

品番	適用推奨グリップ			
	GNTR ➡ P.1285	GTR ➡ P.1286	GTM ➡ P.1295	HS ➡ P.1297
AH-80	GNTR-18 - M5	GTR-18 - M5	GTM-18 - M5	HS-5
AH-100	GNTR-18 - M5	GTR-18 - M5	GTM-18 - M5	HS-5
AH-125	GNTR-19 - M6	GTR-19 - M6	GTM-19 - M6	HS-6
AH-140	GNTR-19 - M6	GTR-19 - M6	GTM-19 - M6	HS-6
AH-160	GNTR-24 - M8	GTR-24 - M8	GTM-24 - M8	HS-8
AH-200	GNTR-28 - M10	GTR-28 - M10	GTM-28 - M10	HS-10
AH-250	GNTR-28 - M10	GTR-28 - M10	GTM-28 - M10	HS-10
AH-300	GNTR-28 - M10	GTR-28 - M10	GTM-28 - M10	HS-10

● 品番指定

直送

14時当日出荷

WEB NBK ネットショップ

AH-80-N商品
記号

① ②

クリーン洗浄・クリーン梱包 ➡ P.2145

ゆるみ止め ➡ P.2150

レーザ刻印 ➡ P.2161

軸穴追加加工 ➡ P.2155

対応可・別料金

対応不可

対応可・別料金

対応可・別料金