


エアスライドテーブル MXP Series

ø6, ø8, ø10, ø12, ø16

RoHS

型式表示方法



注1) MXP6シリーズのアジャスタは片側のみです。

注2) MXP6、MXP8シリーズにショックアブソーバ付はありません。

注3) メタルストップバのストローク調整ネジはSUS304を使用しています。熱処理仕様はオーダーメイド仕様を参照してください。

適用オートスイッチ／オートスイッチ単体の詳細仕様は、P.1119～1245をご参照ください。

種類	特殊機能	リード線 取出し	表示 灯	配線(出力)	負荷電圧		オートスイッチ品番		リード線長さ(m)					プリワイヤ コネクタ	適用負荷		
					DC	AC	縦取出し	横取出し	0.5 (無記号)	1 (M)	3 (L)	5 (Z)					
オート スイッチ 無接点	—	グロメット	有	3線(NPN)	24V	5V, 12V	—	M9NV	M9N	●	●	●	○	○	IC回路	リレー、 PLC	
	3線(PNP)			M9PV				M9P	●	●	●	○	○				
	2線			M9BV				M9B	●	●	●	○	○				
	3線(NPN)			M9NVW				M9NW	●	●	●	○	○				
	3線(PNP)			M9PVW				M9PW	●	●	●	○	○				
	2線			M9BWW				M9BW	●	●	●	○	○				
オート スイッチ 有接点	耐水性向上品 (2色表示)	グロメット	有	3線(NPN)	24V	5V, 12V	—	※1M9NAV	※1M9NA	○	○	●	○	○	IC回路	リレー、 PLC	
				3線(PNP)				※1M9PAV	※1M9PA	○	○	●	○	○			
				2線				※1M9BAV	※1M9BA	○	○	●	○	○			
				3線(NPN相当)				—	A96V	A96	●	—	●	—			—
				2線				—	※2A93V	A93	●	●	●	—			—
				—				100V 100V以下	A90V	A90	○	—	●	—			—

※1 耐水性向上タイプのオートスイッチは、上記型式の製品に取付可能ですが、それにより製品の耐水性能を保証するものではありません。


※2 リード線長さ1mタイプは、D-A93のみの対応となります。

※リード線長さ記号 0.5m……………無記号 (例) M9NW (例) M9NWM (例) M9NWL (例) M9NWW
1m…………… M (例) M9NWL (例) M9NWW
3m…………… L
5m…………… Z

※上記掲載機種以外にも、適用可能なオートスイッチがありますので詳細は、P.347をご参照ください。

※プリワイヤコネクタ付オートスイッチの詳細は、P.1192、1193をご参照ください。

※オートスイッチは同梱出荷(未組付)となります。



MXPJ6/エアスライドテーブルø6

型式表示方法

MXPJ6-10

標準ストローク

5	5mm
10	10mm

※MXPJ6にオートスイッチ付はありません。

仕様

シリンダ内径(mm)	6
配管接続口径	M3×0.5
使用流体	空気
作動方式	複動形
使用圧力	0.15～0.7MPa
保証耐圧力	1.05MPa
周囲温度および使用流体温度	－10～60℃
使用速度範囲(平均作動速度)	50～500mm/s
クッション	ラバークッション
給油	無給油
ストローク長さの許容差	+1 0 mm

理論出力表

シリンダ 内径(mm)	受圧面積 (mm ²)	使用圧力(MPa)					
		0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7
6	28	6	8	11	14	17	20

標準ストローク

(mm)	
型式	標準ストローク
MXPJ6	5, 10

質量表

(g)	
型式	本体質量
MXPJ6-5	80
MXPJ6-10	105