

ダストカバー付 **MHQJ2 Series** ø10, ø16, ø20, ø25

防塵・防滴構造エアチャック

塵埃の堆積を防ぐ保護構造

ダストカバーによる密閉構造

インジケータランプ付無接点
オートスイッチの取付が可能

用途に応じた3種類のダスト
カバーバリエーション

仕様

使用流体	空気	
使用圧力	複動形	
	単動形	常時開形
		常時閉形
周囲温度および使用流体温度	0.1～0.6MPa	
繰返し精度	0.25～0.6MPa	
最高使用頻度	－10～60℃	
給油	±0.01mm	
作動方式	180c.p.m	
オートスイッチ(オプション)	無給油	
	複動形、単動形	
	無接点オートスイッチ:D-M9N(V)・D-M9P(V)・D-M9B(V)	

※オートスイッチの仕様詳細につきましてはP.797～850をご参照ください。

型式


作動方式		型式	シリンダ 内径mm	注1) 把持力 (実効値)N	開閉ストローク (両側)mm	注2) 質量 g
複動形		MHQJ2-10D	10	11	4	90
		MHQJ2-16D	16	34	6	180
		MHQJ2-20D	20	42	10	340
		MHQJ2-25D	25	63	14	640
単動形	常時開形	MHQJ2-10S	10	7.8	4	90
		MHQJ2-16S	16	26	6	181
		MHQJ2-20S	20	33	10	342
		MHQJ2-25S	25	49	14	643
	常時閉形	MHQJ2-10C	10	7.8	4	90
		MHQJ2-16C	16	26	6	181
		MHQJ2-20C	20	33	10	342
		MHQJ2-25C	25	49	14	643

注1) 圧力0.5MPa時の値。複動形は外径把持力および内径把持力で単動形常時開形は外径把持力、常時閉形は内径把持力を表わします。


注2) オートスイッチの質量を除いた値。

JIS記号


複動・内径把持



複動・外径把持



単動常時開・内径把持



単動常時開・外径把持



MHZ

MHF

MHL

MHR

MHK

MHS

MHC

MHT

MHY

MHW

-X□

MRHQ

MA

D-□