



RC

呼び番号		質量 (g)	ハウジング 最小 外径寸法 (mm)	組合される支持用 ニードルベアリング	
メートル系	インチ系			総ころ	ケージ付き
		(参考)			
<b>FC-4K</b> <sup>(1)</sup>	—	0.90	12	F-48	—
<b>FC-6</b>	—	4.1	14	F-68	FJ-69
<b>FC-6K</b> <sup>(1)</sup>	—	2.7	14	F-68	FJ-69
—	<b>RC-040708</b>	3.6	16	B-45	J-45
—	<b>RC-040708-FS</b> <sup>(2)</sup>	3.6	16	B-45	J-45
<b>FCL-8K</b> <sup>(1)</sup>	—	3.3	18	F-810	FJ-810
<b>FC-8</b>	—	6.8	20	FH-810	FJH-810
—	<b>RC-061008</b>	7.7	22	BH-68	JH-68
—	<b>RC-061008-FS</b> <sup>(2)</sup>	7.7	22	BH-68	JH-68
<b>FCL-10K</b> <sup>(1)</sup>	—	3.9	23	F-1010	FJ-1010
<b>FC-10</b>	—	9.1	25	FH-1010	FJH-1010
<b>FC-12</b>	—	12	27	FH-1212	FJH-1212
—	<b>RC-081208</b>	9.1	28	BH-88	JH-88
—	<b>RC-081208-FS</b> <sup>(2)</sup>	9.1	28	BH-88	JH-88
<b>FC-14K</b> <sup>(1)</sup>	—	16	29	F-1412	FJ-1412
—	<b>RC-101410</b>	14	30	BH-108	JH-108
—	<b>RC-101410-FS</b> <sup>(2)</sup>	14	30	BH-108	JH-108
<b>FC-16</b>	—	18	31	F-1612	FJ-1612
—	<b>RC-121610</b>	15	36	B-1210	J-1210
—	<b>RC-121610-FS</b> <sup>(2)</sup>	15	36	B-1210	J-1210
<b>FC-20</b>	—	21	38	F-2012	FJ-2012
<b>FC-25</b>	—	34	46	F-2516	FJ-2516
—	<b>RC-162110</b>	26	48	BH-168	JH-1612
—	<b>RC-162110-FSS</b> <sup>(2)</sup>	26	48	BH-168	JH-1612
<b>FC-30</b>	—	42	51	F-3020	FJ-3020

注 (1) 呼び番号の末尾に K の付いたものは、低トルク用である。

(2) 呼び番号の末尾の -FS は現品に刻印されていない場合もあるが、保持器の色が必ず赤色なので識別できる。

備考 在庫については必ずご確認ください。

選定に際しては必ず NSK にご相談ください。