

2色表示式有接点オートスイッチ／レール取付タイプ D-A79W



海外規格適合機種の詳細は、
SMCホームページをご参照ください。

オートスイッチ仕様

PLC:Programmable Logic Controllerの略

D-A79W型(インジケータランプ付)	
オートスイッチ品番	D-A79W
適用負荷	リレー、PLC
負荷電圧	DC24V
負荷電流範囲 ^{注3)}	5~40mA
回路図 [*]	⑦
接点保護回路	無
内部降下電圧	4V以下
インジケータランプ	動作範囲 ——— 赤色発光ダイオード点灯 適正動作範囲 ——— 緑色発光ダイオード点灯
規格	CEマーキング

グロメット

適正動作範囲がランプの色によって
判断可能
(赤→緑←赤)



耐油キャブタイヤリード線仕様

オートスイッチ型式		D-A79W
外被	外径[mm]	φ3.4
絶縁体	芯数	2芯(茶・青)
	外径[mm]	φ1.1
導体	断面積[mm ²]	0.2
	素線径[mm]	φ0.08
リード線最小曲げ半径[mm](参考値)		21

注1) 有接点オートスイッチ共通仕様につきましてはP.1584をご参照ください。

注2) リード線長さにつきましてはP.1584をご参照ください。

注3) 5mA未満ではインジケータランプの視認性低下が発生し、さらに2.5mA未満では視認不能になる場合もありますが、1mA以上あれば接点出力上、問題となる事はありません。

オートスイッチ質量表

単位：g

オートスイッチ品番		D-A79W
リード線長さ	0.5m(無記号)	11
	3m(L)	53

オートスイッチ外形寸法図

単位：mm

