


10-/11- 21-/22- **CM2-Z series** エアシリンダ ø20,ø25,ø32,ø40

RoHS

型式表示方法



型式

型式	チューブ内径 (mm)	配管径	形式	作動方式	標準ストローク (mm)	オートスイッチ取付	クッション	
							ラバ	エ ア
リリーフタイプ	10-/21-CM2□20	20	無給油タイプ	複動形片ロッド	25, 50, 75, 100, 125, 150, 200, 250, 300	○	○	○
	10-/21-CM2□25	25						
	10-/21-CM2□32	32						
	10-/21-CM2□40	40						
バキュームタイプ	11-/22-CM2□20	20						
	11-/22-CM2□25	25						
	11-/22-CM2□32	32						
	11-/22-CM2□40	40						

仕様

項目	チューブ内径 (mm)
	20・25・32・40
保証耐圧力	1.5MPa
最高使用圧力	1.0MPa
最低使用圧力	0.05MPa
周囲温度および使用流体温度	オートスイッチなし：-10℃～70℃ オートスイッチ付：-10℃～60℃ (ただし凍結なきこと)
使用ピストン速度	10-/11-：30～400mm/s、21-/22-：50～400mm/s
ストローク長さの許容差	$+1.4$
取付支持形式	基本形・軸方向フート形・ロッド側フランジ形・ヘッド側フランジ形
使用グリース	10-/11-：フッ素系グリース 21-/22-：リチウム石けん基系グリース
清浄度クラス (ISOクラス)	10-：クラス4、21-：クラス5 11-/22-：クラス3

バキュームタイプの吸引流量 (参考値)

サイズ	吸引流量L/min (ANR)
20,25,32,40	2