



CE RoHS


オートスイッチ質量表 単位: g

オートスイッチ外形寸法図

D-M9 A

D-M9PAV ☐

D-M9BAV□/D-M9NAV□



オートスイッチ仕様

PLC:Programmable Logic Controllerの略

D-M9□A型・D-M9□AV型(インジケータランプ付)						
オートスイッチ品番	D-M9NA	D-M9NAV	D-M9PA	D-M9PAV	D-M9BA	D-M9BAV
ポート線取出方向	横方向	縦方向	横方向	縦方向	横方向	縦方向
配線方式	3線式				2線式	
出力方式	NPNタイプ		PNPタイプ		—	
適用負荷	IC回路、リレー、PLC用				DC24Vリレー、PLC用	
電源電圧	DC5・12・24V(4.5～28V)				—	
消費電流	10mA以下				—	
負荷電圧	DC28V以下		—		DC24V(DC10～28V)	
負荷電流	40mA以下				2.5～40mA	
内部降下電圧	10mA時0.8V以下(40mA時2V以下)				4V以下	
漏れ電流	DC24Vにて100μA以下				0.8mA以下	
インジケータランプ	動作範囲……………赤色発光ダイオード点灯 適正動作範囲……………緑色発光ダイオード点灯					
規格	CEマーキング、RoHS					

耐油耐屈曲キャブタイヤリード線仕様

オートスイッチ型式		D-M9NA□	D-M9NAV□	D-M9PA□	D-M9PAV□	D-M9BA□	D-M9BAV□
外被	外径[mm]	2.6		2.7×3.2長円		2.6	
絶縁体	芯数	3芯(茶・青・黒)				2芯(茶・青)	
	外径[mm]	0.88		0.9		0.88	
導体	断面積[mm ²]			0.15			
	素線径[mm]			0.05			
最小曲げ半径[mm](参考値)		17		20		17	

注1) 無接点オートスイッチ共通仕様につきましてはP.1584をご参照ください。

注2) リード線長さにつきましてはP.1584をご参照ください。

单位: mm