


JIS規格準拠薄形油圧シリンダ

CH□KD Series

10MPa

ø20, ø25, ø32, ø40, ø50, ø63, ø80, ø100

型式表示方法



適用オートスイッチ／オートスイッチ単体の詳細仕様は、P.431～490をご参照ください。

種類	特殊機能	リード線 取出し	表示 灯	配線 (出力)	負荷電圧		オートスイッチ品番		リード線長さ (m)					プリワイヤ コネクタ	適用負荷		
					DC	AC	リード線取出し方向		0.5 (無記号)	1 (M)	3 (L)	5 (Z)					
							縦取出し	横取出し									
無接点 オートスイッチ	—	グロメット	有	3線 (NPN)	24V	5V, 12V	—	M9NV	M9N	●	●	●	○	○	IC回路	リレー PLC	
	3線 (PNP)			M9PV				M9P	●	●	●	○	○				
	2線			M9BV				M9B	●	●	●	○	○				
	3線 (NPN)			M9NWV				M9NW	●	●	●	○	○	IC回路			
	3線 (PNP)			M9PWV				M9PW	●	●	●	○	○				
	2線			M9BWV				M9BW	●	●	●	○	○				
耐水性向上品 (2色表示)	グロメット	有	3線 (NPN)	※1 M9NAV	※1 M9NA	○	○	●	○	○	IC回路						
			3線 (PNP)	※1 M9PAV	※1 M9PA	○	○	●	○	○							
			2線	※1 M9BAV	※1 M9BA	○	○	●	○	○							
有接点 オートスイッチ	—	グロメット	有	3線 (NPN相当)	24V	12V	—	※※ A96V	※※ A96	●	—	●	—	—	IC回路	リレー PLC	
	2線			※※ A93V				※※ A93	●	●	●	●	—				
	2線			※※ A90V				※※ A90	●	—	●	—	—				
	耐水性向上品 (2色表示)			グロメット				有	100V	100V以下	●	●	●	●	—		IC回路
									100V以下	100V以下	●	●	●	●	—		
									100V以下	100V以下	●	●	●	●	—		

※1 耐水性向上タイプのオートスイッチは、上記掲載機種以外にも適用可能なオートスイッチがありますので、詳細はP.273をご参照ください。
耐水環境下でのご使用時は、耐水性向上製品の使用を推奨いたします。ただし、フート形の耐水性向上製品につきましては当社へご確認ください。

※2 リード線長さ1mタイプは、D-A93のみの対応となります。

※リード線長さ記号 0.5m……無記号 (例) M9NW ※○印の有接点オートスイッチは受注生産となります。
1m……… M (例) M9NWM ※※ø50にはD-A9型は取付不可となります。
3m……… L (例) M9NWL
5m……… Z (例) M9NWZ

※ø32～ø100につきましては、上記掲載機種以外にも適用可能なオートスイッチがありますので、詳細はP.273をご参照ください。

※プリワイヤコネクタ付オートスイッチの詳細は、P.474, 475をご参照ください。

※オートスイッチ付シリンダの場合、オートスイッチおよびオートスイッチ取付金具 (ø32～ø100) は同梱出荷 (未組付) となります。