

フローティングジョイント 軽負荷用軽量タイプ **JC Series**

RoHS

型式・仕様



型式	適用 シリンダ チューブ 内径 (mm)	適用シリンダ ねじの呼び	最大使用引張圧縮力 (N)	許容 偏心量 (Umm)	揺動 角度
			基本形		
標準品／ねじの呼び					
JC20-8-125	20	M8×1.25	300	0.5	±5°
JC30-10-125	25・32	M10×1.25	800	0.5	
JC40-14-150	40	M14×1.5	1250	0.75	
JC63-18-150	50・63	M18×1.5	3100	1	
準標準品／ねじの呼び					
JC20-8-100	20	M8×1	300	0.5	±5°
JC25-10-150	25	M10×1.5	800	0.5	
JC32-10-100	32	M10×1	800	0.5	
JC40-12-125	32・40	M12×1.25	1250	0.75	
JC40-12-150	40	M12×1.5	1250	0.75	
JC40-12-175	32・40	M12×1.75	1250	0.75	
JC50-16-150	50	M16×1.5	3100	1	
JC63-16-200	50・63	M16×2	3100	1	

型式表示方法

JC 40 - 14-150

適用シリンダチューブ内径

型式	記号	適用シリンダ チューブ内径(mm)
標準 タイプ	20	20
	30	25・32
	40	40
	63	50・63

ねじの呼び(標準)

ねじの呼び	適用シリンダ ねじの呼び
8-125	M8×1.25
10-125	M10×1.25
14-150	M14×1.5
18-150	M18×1.5

仕様

使用圧力	空気圧シリンダ: 1MPa以下
取付形式	基本形
使用温度	-10~70℃

使用範囲

