

型號表示方法

**KQ2 H 06 - G01 A**

快速接頭

機種

記號	機種
H	直通接頭
S	附內六角孔直通接頭
F	內螺牙接頭
L	L型接頭
V	萬向L型接頭
W	長L型接頭
T	2口T型接頭
Y	輔助分歧接頭
E	隔板用內螺牙接頭

螺牙部材質・表面處理

記號	螺牙部材質・表面處理
A	黃銅
N	黃銅+無電解鍍鎳

管連接口徑

記號		尺寸
螺牙連接	G01	G1/8
	G02	G1/4
	G03	G3/8
	G04	G1/2

適用氣壓管外徑

記號	尺寸
04	ø4
06	ø6
08	ø8
10	ø10
12	ø12
16	ø16

正圓形



公釐尺寸 M, R, Rc

密封劑 / 墊片密封

英吋尺寸 UNF, NPT

公釐尺寸 M, R, Rc

公釐尺寸 G

密封圈密封

公釐尺寸 R, Rc

英吋尺寸 NPT

英吋尺寸 R

墊片密封

公釐尺寸 Uni

公釐尺寸 Uni