


關連機器

調速閥用固定座


TMH Series

附快速接頭調速閥(直線式)
的固定座。

可單品的固定



●固定座安裝



調速閥用固定座

規格

周圍溫度	-20~60°C
材質	聚丙烯
顏色	白

附屬品 / 安裝用十字槽小盤頭螺絲(鉻酸鋅處理)

型式		尺寸 (公稱徑×長度)	支數
公釐尺寸	英吋尺寸		
TMH-23J	TMH-01J	M3×15	1
TMH-04J	TMH-03J		
TMH-06J	TMH-07J	M3×20	
TMH-06	TMH-07	M4×25	
TMH-08	TMH-09		
TMH-10	—	M4×35	
TMH-12	TMH-13		

系列

依下表，選定各種調速閥適用的固定座 / TMH。

公釐尺寸


適用系列	適用氣壓管					
	23 ø3.2	04 ø4	06 ø6	08 ø8	10 ø10	12 ø12
AS1002F□	TMH-23J	TMH-04J	TMH-06J			
AS2002F□						
AS2052F□			TMH-06	TMH-08		
AS3002F□			TMH-07			
AS4002F□					TMH-10	TMH-12 TMH-13

註) AS1002F□-02沒有適用的固定座TMH。

英吋尺寸

適用系列	適用氣壓管					
	01 ø1/8"	03 ø5/32"	07 ø1/4"	09 ø5/16"	11 ø3/8"	13 ø1/2"
AS1002F□	TMH-01J	TMH-03J	TMH-07J			
AS2002F□						
AS2052F□			TMH-07	TMH-09		
AS3002F□						
AS4002F□					TMH-10	TMH-13

外形尺寸圖



型式		øD1	øD2	H1	H2	H3	H4	H5	L1	L2	L3	記號
公釐尺寸	英吋尺寸											
TMH-23J	TMH-01J	8.5	3.3	4.5	4.6	7.5	6	12	7.2	6.6	18	1/8J
TMH-04J	TMH-03J	9.4										4 5/32J
TMH-06J	—	11.7	3.3	6.3	6.4	9.3	7.7	15.4	8.5	8.3	21	6J
—	TMH-07J	12.1										1/4J
TMH-06	—	13.1	4.3	7.1	7.2	11.1	10	20	11	10.6	26.5	6
—	TMH-07	13.5										1/4
TMH-08	TMH-09	15.5	4.3	9.5	9.6	13.5	14	28	14.2	14.6	34	8 5/16
TMH-10	—	18.8										10
TMH-12	—	21.2	4.3	9.5	9.6	13.5	14	28	14.2	14.6	34	12
—	TMH-13	22										1/2