

一般用壓力錶 / 附限位指示器

G36・GA36

RoHS



G36-10-01

・使用前,請務必確認選定・安裝的注意事項。

標準規格

型式		G36	GA36
形狀		背面螺牙型	側面螺牙型(立形)
註1)連接螺牙		R 1/8 (選配M:附M5母螺牙)	R 1/8
註2)使用流體		空氣	
顯示精度		±3%F.S.(全跨度)	
材質	外殼 (表面處理)	壓延銅板 (黑色電著塗裝)	不鏽鋼 (黑色美耐皿塗裝)
	註3)透明蓋	聚碳酸酯 (型號:G36-00-00-4)	聚碳酸酯 (型號:G36-00-00-3)
	連接部 (表面處理)	壓鑄鋁 (黑色二硫化鉬系塗佈)	黃銅
	巴登管	黃銅	
質量(kg)		0.04	0.05

註1) 壓力錶安裝時,請注意不要鎖太緊。否則會造成破損。

密封劑,請使用密封帶。

推薦鎖緊扭力:R 1/8:7~9N・m。

註2) 使用流體為水時,因連接部為壓鑄鋁,因腐蝕空氣通路會阻塞,因此無法使用。

請使用接流體部SUS的G46-□-X3的壓力錶。(接流體部黃銅製的G36-□-01M會因水造成些許腐蝕使用上請注意。)

此外,水使用時,請注意不要有水銹現象。

其他相同的,使用流體時,會有腐蝕及應答遲延的問題,請事先確認。

註3) 透明蓋:G36-00-00-4與G36-00-00-3沒有互換性。

型式(常備品)

型式	註1)壓力範圍	顯示單位	連接螺牙	備考
	MPa			
G36-2-01	0~0.2	MPa	R 1/8	—
G36-4-01	0~0.4			
G36-7-01	0~0.7			
G36-10-01	0~1.0			
GA36-10-01	0~1.0			

註1) 請不要施加最大顯示以上的壓力。是造成作動不良的原因。

型式(訂製品)

這些以外的型式也是訂製品。會有交期較長的情形,請先與本公司確認。

型式	註1)壓力範圍		顯示單位	連接螺牙	備考
	MPa	psi			
註2)G36-P2-01-X30	0~0.2	0~30	MPa・psi	R 1/8	—
註2)G36-P10-01-X30	0~1.0	0~150			
G36-15-01	0~1.5	—	MPa		

註1) 請不要施加最大顯示以上的壓力。是造成作動不良的原因。

註2) 依新計量法(日本國內為SI單位),只限海外販賣。