


# 自動排水閥

# AD402-A Series



JIS記號



## 規格

### 標準規格

型式	AD402-A
自動排水方式	浮筒式
自動排水閥型式	N.C. (常時閉：無加壓時冷凝水不排出) N.O. (常時開：無加壓時冷凝水排出)
使用流體	壓縮空氣
周圍溫度及使用流體溫度	-5~60°C(不結冰)
保証耐壓力	1.5MPa
最高使用壓力	1.0MPa
作動壓力範圍 <sup>註)</sup>	N.C. : 0.15~1.0MPa N.O. : 0.1~1.0MPa
連接口徑	1/4, 3/8, 1/2
冷凝水排出口徑	3/8
杯體材質	聚碳酸酯
杯體保護罩材質	聚碳酸酯
質量	0.46kg
外觀色	銀白色

註) 請使用吐出空氣量400L/min(ANR)以上壓縮機。

## 型號表示方法

AD402-  04D  -  -A

標準記號・數字・英文字母以小至大的順序表示。

例) AD402-N04D-2VZ-A

### 螺牙的種類

記號	種類
無記號	Rc
F	G
N	NPT

### 管連接口徑

記號	管連接口徑
02	1/4
03	3/8
04	1/2

### 自動排水型式

記號	內容
C <sup>註1)</sup>	N.C.(常時閉) 無加壓時冷凝水不排出
D <sup>註2)</sup>	N.O.(常時開) 無加壓時冷凝水排出

註1) 無加壓時，未滿自動排水作動量的冷凝水殘留在杯體內，因此作業結束前，建議將冷凝水用手動排出。  
註2) 使用壓縮機不足3.7kW，吐出量未滿400L/min[ANR]時，開始作動時，排水開關有洩漏的可能性，因此推薦使用N.C.型。

浮筒式自動排水的使用區分▶參照 P.6

### 標準規格

標準規格	記號	內容
	杯體 <sup>註3)</sup>	無記號
	2	金屬杯體
	6	尼龍杯體
閥	無記號	無 <sup>註4)</sup>
	V	附溢流閥
壓力單位	無記號	製品銘板、杯體的注意表示的單位表記：MPa
	Z <sup>註5)</sup>	製品銘板、杯體的注意表示的單位表記：psi

註3) 杯體的耐藥品性▶參照 P.7

註4) 口徑1/4尺寸，標準品附閥。

註5) 只限螺牙種類NPT時可選擇。

依新計量法(日本國內用SI單位)，只限海外販賣。