

サイレンサ付排気絞り弁 ASN2 Series

RoHS

高い消音特性

最大流量で消音効果20dB以上

シリンダ速度制御が容易

スピードコントローラと同一のニードル形状

ニードルは抜け止め機構



表示記号



〈取付例〉

サイレンサ付排気絞り弁




型式

型式	接続口径	音速コンダクタンス dm ³ /(s·bar)	臨界圧力比	質量 (g)
ASN2-M5	M5×0.8	0.36	0.15	5
ASN2-U10/32	10-32UNF	0.36		5
ASN2-01	1/8	0.72	0.35	17
ASN2-02	1/4	1.3		34
ASN2-03	3/8	3.32		55
ASN2-04	1/2	4.9		107

仕様


保証耐圧力	1.5MPa
使用圧力範囲	0~1MPa
周囲温度および使用流体温度	-5~60℃(凍結なきこと)

型式表示方法



ニードル弁／流量特性

注) 流量特性は代表値となります。



AS-F

JAS

AS-FS

AS-P

Uni
AS

ASD

AS

AS-FM

AS-FG

ASG

AS-W2

ASB

AS
F□S

AS-FP

AS-FE

ASP

JASV

ASV

AS-D

ASB-D

AS-T

ASR
ASQ

ASN2

AS-
DPX

AQ

KE

AS
X785

AK

VCHC