

乾燥空氣用
氣引導式

2通口電磁閥

VQ20・30 Series

單體




閥型號表示方法

VQ 2 1 A 1 - 1 G - - - C6 - - -

系列/
內孔徑

記號	系列
2	VQ20
3	VQ30

切換方式



本體型式

A: 單體	
M: 底座用	

線圈電壓

1	AC100V (50/60Hz)
2	AC200V (50/60Hz)
3	AC110V (50/60Hz)
5	DC24V
6	DC12V
註1)9	其他 特殊電壓

註1) 關於特殊電壓，請與本公司確認。

註2) DC (附省電力迴路) 有極性。

導線出線方法

G: 直接出線	
Y: DIN端子型	
YO: DIN端子型 無插座	

手動操作方法 (手動操作)

無記號	無
註) B	鎖定式 (要工具型)

註) 只限N.C. DIN端子直線型。

選配

無記號: 無	
F: 附托架	
L: L型 (只限VQ20)	

註) L型附托架為LF。

管連接口徑

記號	管連接口徑	VQ20	VQ30
C6	ø6用快速接頭	○	—
C8	ø8用快速接頭	○	—
C10	ø10用快速接頭	—	○
C12	ø12用快速接頭	—	○

電氣迴路

記號	DC的場合	AC的場合
無記號	附省電力迴路(附突波電壓保護迴路)	附全波整流迴路(附突波電壓保護迴路)
Z	附省電力迴路(附指示燈、突波電壓保護迴路)	附全波整流迴路(附指示燈、突波電壓保護迴路)
H註)	高速應答型(無省電力、指示燈、突波電壓保護迴路)	

註) H只限DC。不能連續通電使用。

訂製品規格 詳細規格與交期，請與本公司確認。



禁油規格

VQ₃²1_M1- - - - -X2(-Q)

註) 附手動操作，無法製作。

密封圈材質氟素橡膠規格

VQ₃²1_M1- - - - -X5(-Q)

密封圈材質氟素橡膠·禁油規格

VQ₃²1_M1- - - - -X23(-Q)

註) 附手動操作，無法製作。