


11-22-*MHR3* series

ロータリ駆動形エアチャック
3爪タイプ/呼び 10,15

型式表示方法



型式

型式	呼び	配管径	形式	作動方式	把持力N(実効値: 0.5MPa時の値) ^{注1)}		開閉ストローク(直径) ^{注2)}			質量 g
					外径把持力	内径把持力	フィンガ開幅(mm)	フィンガ開幅(mm)	ストローク(mm)	
バキュームタイプ	基-MHR3-10	M3×0.5	無給油タイプ	複動形	7	6.5	16	22	6	125
	基-MDHR3-10									130
	基-MHR3-15				13	12	19	27	8	230
	基-MDHR3-15									235

注1) 各把持点での把持力はホームページWEBカタログの「実効把持力」データをご参照ください。実効把持力は開閉ストローク中間位置での値となります。

注2) ()内数値はMDHRの質量を示します。ただし、オートスイッチの質量は含んでいません。

仕様

項目	呼び	10	15
使用圧力		0.2~0.6MPa	0.15~0.6MPa
周囲温度および使用流体温度		0~60°C	
繰返し精度		±0.01mm	
最高使用頻度		180 c.p.m.	
使用グリース		11-: フッ素系グリース 22-: リチウム石けん基系グリース	
清浄度クラス(ISOクラス)		11-/22-: クラス3	

バキュームタイプの吸引流量(参考値)

サイズ	吸引流量L/min(ANR)
10,15	1