

氣壓缸 / 標準型：給油・無給油型・空油轉換型

CS1 Series

給油・無給油型：ø125, ø140, ø160, ø180, ø200, ø250, ø300

空油轉換型：ø125, ø140, ø160

關於鋁製缸管ø125, ø140, ø160,備有輕量化、降低自重撓曲功能的新系列「CS2系列」。
建議更改使用。

型號表示方法

CS1 L [] [] 160 [] - 300 [] - [] - V

安裝支持型式

B	基本型
L	腳架型
F	桿側法蘭型
G	蓋側法蘭型
C	1山搖擺型
D	2山搖擺型
T	中央凸耳型

氣缸材質

記號	氣缸內徑 (mm)	氣缸管材質	行程範圍 (mm)
無記號	125, 140	鋁管	1000以下
	160		1200以下
	125, 140	鐵管	1001以上
	160		1201以上
F	180~300	鐵管	註)全行程
	125, 140		1000以下
	160		1200以下

※最大行程,請參照P.5。

註) ø180, ø200的第2種壓力容器對象品的氣缸管材質為鋁管。

型式

無記號	給油型
N	無給油型
H	空油轉換型

第2種壓力容器

無記號	該當
V	非該當

※氣壓缸行程為第2種壓力容器的對象,且只對應日本工廠製產品。

※不需第2種壓力容器對象的行程,不要加"-V"。參照P.6

訂製品規格 請參照P.5。

氣壓缸追記號

防塵套	J	尼龍帆布
	K	耐熱帆布
緩衝	N	無緩衝
	R	桿側附緩衝
	H	蓋側附緩衝
	無記號	兩側附緩衝 (空油轉換型為無緩衝)

※2個以上表示重複時,請以英文字母次序表示。

※空油轉換型沒有緩衝。因此空油轉換型時以無記號表示為無緩衝型。

氣壓缸行程 (mm) (最大行程表,請參照P.5。)

氣缸內徑

給油・無給油		空油轉換型	
125	125mm	125	125mm
140	140mm	140	140mm
160	160mm	160	160mm
180	180mm		
200	200mm		
250	250mm		
300	300mm		

孔螺牙的種類

無記號	Rc
TN	NPT
TF	G

支持金具零件型式

管內徑(mm)	125	140	160	180	200	250	300
※腳架型	CS1-L12	CS1-L14	CS1-L16	CS1-L18	CS1-L20	CS1-L25	CS1-L30
法蘭型	CS1-F12	CS1-F14	CS1-F16	CS1-F18	CS1-F20	CS1-F25	CS1-F30
1山搖擺型	CS1-C12	CS1-C14	CS1-C16	CS1-C18	CS1-C20	CS1-C25	CS1-C30
※2山搖擺型	CS1-D12	CS1-D14	CS1-D16	CS1-D18	CS1-D20	CS1-D25	CS1-D30

※腳架金具訂購時,氣壓缸1支時請以數量2個訂購。

※2山搖擺訂購時,搖擺用插銷,插銷夾(2個)為附屬品。

附磁簧開關的型號表示方法,請參照P.9。