

ディスプレイケーブル(複合同軸)(アナログRGB) 特注可能 ※1 特注ロット500~

VGAエクステンダーは、P.432へ

対応機種	品番	ケーブル長	税抜価格	特長・仕様	JAN	パッケージサイズ	
<p>DOS/V/パソコン本体とディスプレイを、またそれらを切替器・分配器と接続するためのケーブル。</p> <p><b>DOS/V NX NEC Apple</b></p> <p>パソコン:各社DOS/V/パソコン NEC PC98-NXシリーズ、NEC PC-9821シリーズ Apple iMac、Power Mac G4・G3、PowerBookシリーズ、iBookシリーズなど ※ミニD-sub(HD)15pinディスプレイポートを持つ機種。 ※詳細は、P.480-481のインターフェース一覧をご覧ください。</p> <p><b>各社</b> <b>各社アナログRGBディスプレイ</b> ※ミニD-sub(HD)15pinポートを持つ機種。 <b>各社切替器</b> ※ミニD-sub(HD)15pinポートを持つ全回路切替器。</p> <p>DOS/V PC98-NX Power Mac G4・G3 ディスプレイ</p>	KC-V07K	0.75m	¥1,900	<p>RoHS 複合同軸 2芯2芯 2芯2芯 モニター 金pin コア付</p> <p>φ9mm/UL2919</p>	4969887 846865	D7	
	KC-V1K	1m	¥2,100		4969887 846872	D7	
	KC-V2K	2m	¥2,700		4969887 846889	D6	
	KC-V3K	3m	¥3,400		4969887 846896	D6	
	KC-V5K	5m	¥4,700		4969887 846902	D5	
	KB-CHD1507K2	0.75m	¥1,900		<p>RoHS 複合同軸 2芯2芯 2芯2芯 モニター 金pin コア付</p> <p>φ9mm/UL2919</p>	4969887 846773	D7
	KB-CHD152K2	2m	¥2,600			4969887 846780	D6
	KB-CHD154K2	4m	¥4,000			4969887 846797	D5
	KB-CHD157K2	7m	¥5,600			4969887 846803	TA
	KB-CHD1510K2	10m	¥7,200			4969887 846810	TA
KB-CHD1515K2	15m	¥10,800	4969887 846827	D3			
KB-CHD1520K2	20m	¥14,500	4969887 846834	D3			
KC-ECV15K	1.5m	¥2,600	<p>RoHS 複合同軸 2芯2芯 2芯2芯 モニター 金pin コア付</p> <p>φ9mm/UL2919</p>	4969887 846940	W200 D245 H30		
KC-ECV20K	2m	¥3,000		4969887 846957	W200 D245 H35		
KC-ECV30K	3m	¥4,000		4969887 846964	W200 D245 H55		
KC-ECV50K	5m	¥5,400		4969887 846971	W220 D255 H55		
KC-ECV100K	10m	¥9,000		4969887 846988	W310 D305 H60		
KC-ECV200K	20m	¥16,800		4969887 846995	W350 D355 H65		
KB-CHD155N	5m	¥17,800		<p>RoHS 複合同軸 2芯2芯 2芯2芯 モニター 金pin コア付</p> <p>φ7.4mm/UL20276</p>	4969887 843321	W300 D300 H60	
KB-CHD157N	7m	¥20,800			4969887 843352	B	
KB-CHD1520N	20m	¥39,800			4969887 843307	B	
KB-CHD1530N	30m	¥54,800			4969887 843314	B	

ディスプレイ工事配線ケーブル(アナログRGB) 特注お問合せ

配管の中を通し易いようにDINコネクタで脱着が可能。

<p>DOS/V/パソコン本体とディスプレイを、またそれらを切替器・分配器と接続するためのケーブル。</p> <p><b>DOS/V NX NEC Apple</b></p> <p>パソコン:各社DOS/V/パソコン NEC PC98-NXシリーズ、NEC PC-9821シリーズ Apple iMac、Power Mac G4・G3、PowerBookシリーズ、iBookシリーズなど ※ミニD-sub(HD)15pinディスプレイポートを持つ機種。 ※詳細は、P.480-481のインターフェース一覧をご覧ください。</p> <p><b>各社</b> <b>各社アナログRGBディスプレイ</b> ※ミニD-sub(HD)15pinポートを持つ機種。 <b>各社切替器</b> ※ミニD-sub(HD)15pinポートを持つ全回路切替器。 ※推奨解像度は1600x1200(UXGA)以下。</p>	KC-K100	10m (0.5+9.5)	¥14,100	<p>RoHS 複合同軸 2芯2芯 2芯2芯 モニター 金pin コア付</p> <p>φ20mm(DIN14pinコネクタ) φ6.7mm/UL20276</p>	4969887 815458	W300 D300 H60
	KC-K150	15m (0.5+14.5)	¥16,600		4969887 815465	W300 D300 H60
	KC-K200	20m (0.5+19.5)	¥19,200		4969887 815472	W300 D300 H60

ディスプレイケーブル(複合同軸)(アナログRGB) 特注ロット300~

<p>各社パソコン本体とディスプレイを接続するためのケーブル。</p> <p><b>DOS/V NX NEC Apple</b></p> <p>パソコン:各社DOS/V/パソコン NEC PC98-NXシリーズ、NEC PC-9821シリーズ Apple iMac、Power Mac G4・G3、PowerBookシリーズ、iBookシリーズなど ※ミニD-sub(HD)15pinディスプレイポートを持つ機種。 ※詳細は、P.480-481のインターフェース一覧をご覧ください。</p> <p><b>各社</b> <b>各社アナログRGBディスプレイ</b> ※ミニD-sub(HD)15pinポートを持つ機種。 <b>各社切替器</b> ※ミニD-sub(HD)15pinポートを持つ全回路切替器。</p> <p>DOS/V PC98-NX Power Mac G4・G3 ディスプレイ</p>	KC-VMH07	0.75m	¥1,400	<p>RoHS 複合同軸 2芯2芯 2芯2芯 モニター 金pin コア付</p> <p>φ4.5mm/UL20276</p>	4969887 815946	M4
	KC-VMH1	1m	¥1,600		4969887 815953	M4
	KC-VMH15	1.5m	¥1,800		4969887 815960	M4
	KC-VMH2	2m	¥2,000		4969887 815977	M4
	KC-VMH3	3m	¥2,400		4969887 815984	M4
	KC-VMH5	5m	¥2,800		4969887 815991	M5
	KC-VMH7	7m	¥4,000		4969887 816004	M5
	KC-VMH100	10m	¥4,700		4969887 816011	M6
	KC-VMH150	15m	¥7,400		4969887 816028	M7
	KC-VMH200	20m	¥11,400		4969887 816035	M8

スリム同軸ディスプレイケーブル(アナログRGB) 特注ロット300~

<p>各社パソコン本体とディスプレイを接続するためのケーブル。</p> <p><b>DOS/V NX NEC Apple</b></p> <p>パソコン:各社DOS/V/パソコン NEC PC98-NXシリーズ、NEC PC-9821シリーズ Apple iMac、Power Mac G4・G3、PowerBookシリーズ、iBookシリーズなど ※ミニD-sub(HD)15pinディスプレイポートを持つ機種。 ※詳細は、P.480-481のインターフェース一覧をご覧ください。</p> <p><b>各社</b> <b>ディスプレイ:各社アナログRGBディスプレイ</b> ※ミニD-sub(HD)15pinポートを持つ機種。 ※細径ケーブルを使用しておりますので延長での使用や、切替器などでの使用には向いていません。これらの使用の際にはパソコン・ディスプレイ間が5m以下の長さでご使用ください。</p>	KC-VM07K	0.75m	¥1,900	<p>RoHS 複合同軸 2芯2芯 2芯2芯 モニター 金pin コア付</p> <p>φ5.0mm/UL20276</p>	4969887 847084	M4
	KC-VM1K	1m	¥2,100		4969887 847091	M4
	KC-VM2K	2m	¥2,500		4969887 847107	M5s
	KC-VM3K	3m	¥3,000		4969887 847114	M5s
	KC-VM5K	5m	¥4,000		4969887 847121	M5m