



ガススプリング用銘板/補助ガススプリング 氮气弹簧用铭牌/辅助防尘圈

■ 氮气弹簧用铭牌

GKNP

4-R1

4-φ3.4

RoHS 10

WARNING
1. Tool contains HIGH PRESSURE NITROGEN GAS, Springs
2. Protect against damage from side load, shocks, extreme temperatures, grinding dust, and welding particles.

Die No. _____
Gas Spring _____
Operating Pressure _____ MPa Qty _____

GKNP **MISUMI**

75 80 45 50

材 质 A1050P
板 厚 0.5mm
S 表面处理 烧结涂装

■ 特长

- 请用于模具的保管・管理。
- 可用油性笔或油性圆珠笔填写。
- 由于是用铝合金制成的,因此也可用磨刀等进行刻印。

■ 使用注意事项

- 表面涂装材料的耐热温度为150℃。
- 请用四个螺栓CB3-6固定铭牌



Order
订货范例

Catalog No.

GKNP




Delivery
交货期

请通过 **MISUMI** 询价。
(<https://www.misumi.com.cn>)



GSSW



*规格的形状(带有*符号的产品如下所示。)

A=公称行程减小量
Cu=公称行程

Catalog No.		A	B	φD	适用氮气弹簧	Model	
Type	订购编号						
GSSW	32-15	2	4		GSU300	B	
	32-16	2	4		GSV350 GST350		
	38-20	2	4		GSV500 GST500		
	45-25	2	4		GSV750 GST750		
	50-28	2	5		GSV1000 GSV1200 GST1000 GST1200 GSH1000		
	63-36	2.5	5.5		GSV1500 GST1500 GSH1500		
	75-45	2.5	5.5		GSV2400 GST2400 GSH2400		
	95-60	2.5	5.5		GSV4200 GST4200 GSH4200		
	120-75	2.5	5.5		GSV6600 GST6600 GSH6600		
	150-90	3	6		GSV9500 GST9500		
	150-100	3	6		GSV12000		
	195-130	3	6		GSV20000		
	32-12	2	4		GSK150		A
	38-15	2	4		GSK250		
	45-20	2	4		GSK500		
	50-25	2.5	5.5		GSK750		
	75-36	2.5	5.5		GSK1500		
	95-50	2.5	5.5		GSK3000		
	120-65	3	6		GSK5000		
	150-80	3	6		GSK7500		
195-95	3	6		GSK10000			
12-6*	2.5	9.5	15	GSU50			
15-7*	2.5	9.5	18	GSU70			
19-8*	2.5	10.5	22	GSU90			
25-12*	2.5	10.5	28	GSU200			
19-11*	2.5	9.5	22	GSV170			
25-15*	2.5	9.5	28	GSV320			



Order
订货范例


Catalog No.

GSSW 32-15



Delivery
交货期

请通过 **MISUMI** 询价。
(<https://www.misumi.com.cn>)





Model A
▲ 仅适用于RV 170、RV 320
和M系列(非M 300)

Model B

▲ 适用于M 300、RV/RS(非170/320)、RT、RG、RF、SC、H系列

卸下红色标示圈



① 只能使用尺寸合适的橡胶锤
② 避免杆划伤
③ 预防伤尼龙隔圈

