



电动执行器 / 薄型无杆型 基本型

LEMB 系列 LEMB25-32



注意

型号表示方法




① 尺寸

25
32

② 电机配置

无记号	向上折返
U	向下安装



③ 相当导程

T	48mm
---	------

⑤ 电机可选项

无记号	无锁
B	带锁

⑥ 行程调整单元(一同包装)

无记号	无调整单元
M	仅电机侧
E	仅无电机侧
W	两侧

④ 行程

●标准 / ○按订货生产

型号 \ 行程	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	
LEMB25	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○	●	○	○	●	○	○	○	○	○	●
LEMB32	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○	●	○	○	●	○	○	○	○	○	●

※标准及按订货生产之外的行程由非标品对应，故请与本公司确认。

注意

【关于CE对应品】

①确认EMC的适合性时，是将电动执行器LEL系列与控制器LEC系列组合后进行的确认试验。

EMC会因组装了电动执行器的客户端装置、控制盘的构成或与其他电器元件的配置、配线关系而发生变化。我们无法确认您装置设置的环境适应性，因此请您进行最终的机械及装置整体的EMC适合性确认。

②CC-Link直接输入型(LECPMJ)不属于CE对应品。

【关于UL对应品】

若要适合UL标准，请使用符合UL1310的等级2的电源单元作为与之组合的直流电源。

关于磁性开关请参见P.202,203。

执行器和控制器配套成组。

(可单独配备。)

请务必确认控制器与执行器的组合是否正确。

〈使用前请务必确认以下内容〉

①“执行器”与“控制器”上所写的

执行器型号一致

②并联输入输出规格(NPN·PNP)

