

ワンタッチ  
着脱ワンタッチ  
スライドロック

レバー

ノブ

ハンドル  
& グリップインジケータ  
& スケールアクチュエータ  
ユニット

取っ手

ヒンジ  
& ラッチオイルキャップ  
& ゲージアジャスター  
フット  
& キャスタ

テンショナー

ガイド  
レールガイド  
ローラーベアリング  
コンポーネントスライド  
レールスイッチ  
ドッグダンパー  
& 防振部品

プランジャー

自動化  
クランプワンタッチ  
クランプクランプ  
& ストッパーサポーター  
& スペーサーワーク  
グリッパーボルト  
& ナット位置決め  
部品治具交換  
システム

ベース

パイプ  
& バキューム

吊具

工場用  
無線機器各種  
サービス



## ES1-A, ES2-A, ES3-A, ES4-A 指示板

標準在庫品

RoHS

SUS

IMAO

NEW 品番  
赤文字表記

| タイプ                    | 本体                                  |
|------------------------|-------------------------------------|
| ES1-A ES2-A            | アルミ(A1050P)<br>目盛り彫り込み<br>(エッチング加工) |
| ES1-A-SUS<br>ES2-A-SUS | SUS304<br>目盛り彫り込み<br>(エッチング加工)      |
| ES3-A ES4-A            | SUS304                              |

## ★One Point

ES1-A: アルミ製、接着タイプ  
 ES2-A: アルミ製、ボルト止めタイプ  
 ES3-A: 矢印がオフセット、接着タイプ  
 ES4-A: 矢印がオフセット、ボルト止めタイプ

## ■指示板


| 接着タイプ(目印マーク) |       |     |            |       |     | ボルト止めタイプ(φ3.5貫通穴) |       |     |            |       |     | 目印マーク、<br>又はφ3.5<br>貫通穴の個数 |
|--------------|-------|-----|------------|-------|-----|-------------------|-------|-----|------------|-------|-----|----------------------------|
| アルミ製         |       |     | SUS製       |       |     | アルミ製              |       |     | SUS製       |       |     |                            |
| 品番           | 質量(g) | 価格  | 品番         | 質量(g) | 価格  | 品番                | 質量(g) | 価格  | 品番         | 質量(g) | 価格  |                            |
| ES1-A        | 0.3   | 190 | ES1N-A-SUS | 0.9   | 300 | ES2-A             | 0.3   | 200 | ES2N-A-SUS | 0.9   | 320 | 2                          |

## ■オーバーラップ


| 接着タイプ(φ3.5貫通穴) |       |     |  | ボルト止めタイプ(φ3.5貫通穴) |       |     |  | φ3.5<br>貫通穴の個数 |
|----------------|-------|-----|--|-------------------|-------|-----|--|----------------|
| 品番             | 質量(g) | 価格  |  | 品番                | 質量(g) | 価格  |  |                |
| ES3-A          | 0.6   | 450 |  | ES4-A             | 0.6   | 430 |  | 2              |

## 使用例・使用方法


## ■指示板



## ■オーバーラップ



針先がスケールにオーバーラップできるため、視覚性が向上します。



スケールの取付け位置に合わせて、針先を曲げてご利用できます。ES3-Aは針先を曲げてから貼付けてください。